

KLINIK

Klinik: .....

Audionom: .....

Önskas Klart: .....

Referensnummer: .....

Privat  Landsting

BRUKARE

Namn: .....

Adress: .....

Postnr & Ort: .....

Födelsedatum: .....

AUDIOGRAM

250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 3 kHz 4 kHz 6 kHz 8 kHz

Höger

Vänster


ReSound LiNX Quattro

TEKNISK NIVÅ

Nivå 9	Nivå 7	Nivå 5

ITE



- Wireless
- Ear-to-ear
- Telsespole

H V

MP

HP

UP

Tryckknapp	Volymrätt	Batt 312	Batt 13	Fullconcha	Halvconcha

ITC\*



- Wireless
- Telsespole
- \*har ej ear-to-ear

H V

MP

HP

UP

Tryckknapp	Volymrätt

MIH



- Wireless
- Ear-to-ear
- Telsespole

H V

MP

HP

UP

Tryckknapp	Volymrätt	Batt 312	Batt 13

CIC



- Wireless
- Ear-to-ear

H V

LP


MP

HP

UP

Tryckknapp

OBS! Tryckknapp och volym kommer bara finnas om det är valt ovan.



FÄRG

- Light (standard)
- Brun
- Transparent
- Beige
- Mörk brun
- Vit (ej faceplate)
- Röd + blå (ej faceplate)

VENTILATION

- Invändig
- Utvändig
- Step vent
- Öppen
- Tät

MM

TILLVAL

- Vinge
- Utdragstråd

TRÅDLÖST TILLBEHÖR

Skickas med hörapparaterna

- Multi Mic
- Micro Mic
- PhoneClip+

- TV-streamer 2
- Remote-control
- Fjärrkontroll 2

ÖVRIGA ÖNSKEMÅL / FILTER:

GN vaxfilter är standard om inte annat är upplyst. Vid platsbrist väljer GN filter