

Ascolta come nessun altro

Ispirato alla filosofia ReSound di Ascolto secondo natura - Organic Hearing, ReSound ONE™ con l'innovativo M&RIE* (Microfono e Ricevitore nell'orecchio), offre un'esperienza d'ascolto immersiva e personalizzata con maggiore orientamento e profondità.

ReSound ONE si adatta alle esigenze dei clienti sotto ogni aspetto, tra cui un nuovo design moderno, una gamma colori esclusiva, streaming audio da iPhone e smartphone Android™ e la batteria ricaricabile più affidabile del settore™ con una durata di oltre un giorno intero di utilizzo.



LA NOSTRA QUALITÀ DEL SUONO PIÙ NATURALE IN UN APPARECCHIO ACUSTICO RIE



L'innovativo M&RIE* combina i due microfoni tradizionali con un terzo che si trova discretamente all'interno del condotto uditivo come parte integrata del modulo ricevitore. Reso possibile da un nuovissimo chipset per l'elaborazione del suono e dal sistema di gestione del feedback, DFS Ultra III, questa innovazione utilizza la forma unica dell'orecchio per raccogliere il suono così come lo intendeva la natura.

UN ASCOLTO MIGLIORE IN QUALSIASI AMBIENTE



All Access Directionality regola automaticamente la direzionalità dei microfoni in base all'ambiente così i clienti possono ascoltare ciò che è importante e monitorare comunque i suoni che li circondano. In situazioni più rumorose, All Access Directionality utilizza la nostra nuova connessione binaurale per creare un raggio più forte e focalizzato per i suoni che provengono da davanti fornendo un rapporto segnale-rumore fino a 2 dB migliore**.

GRANDE ESPERIENZA D'ASCOLTO 1:1 NEGLI AMBIENTI PIÙ DIFFICILI



Ultra Focus controllato dall'utente utilizza un potente modello direzionale per aiutare i tuoi clienti a concentrarsi sulla persona di fronte a loro in ambienti molto rumorosi con un miglioramento fino al 30% nella comprensione del parlato***. Utilizzando le frequenze vocali per direzionalità mirata e le frequenze alte e basse per monitorare l'ambiente, possono sentire il parlato mantenendo una visione generale dell'ambiente circostante.

RICARICABILITÀ SENZA PARAGONI E CONNETTIVITÀ ESTESA

ReSound ONE offre una soluzione ricaricabile leader del settore con la batteria che dura per più di un giorno intero. Si adatta agli stili di vita dei clienti collegandoli al mondo che li circonda grazie allo streaming audio diretto tramite Bluetooth® Low Energy, comprese le chiamate wireless. L'accesso all'app ReSound Smart 3D™ e una gamma di accessori wireless molto versatile offrono loro ancora più opzioni per connettersi ai suoni che desiderano ascoltare ogni giorno.

* Microfono nell'orecchio e due microfoni direzionali standard, caratteristiche di direzionalità, streaming audio wireless.


** Rispetto alla direzionalità tradizionale. Groth J. (2020). L'evoluzione della strategia uditiva binaurale: All Access Directionality e Ultra Focus.

*** Rispetto alla direzionalità All Access. Groth J. (2020). L'evoluzione della strategia uditiva binaurale: All Access Directionality e Ultra Focus.



PROGETTATO PER IL MASSIMO COMFORT, DISCREZIONE E PRESTAZIONI

Il design moderno ha solo un punto di contatto sul retro dell'orecchio e l'attacco più in basso offre una maggior discrezione. Il nuovo design del ricevitore, grazie ad una cupoletta che garantisce maggior sicurezza, rende ancor più facile ai tuoi clienti adattarsi alla nuova soluzione. Per dare maggiore flessibilità, due diverse opzioni di caricabatterie fungono da eleganti custodie, portatili e protettive, ideali per lunghi viaggi.



ACCURATO, CONFORTEVOLE E PERSONALIZZATO FIN DAL PRIMO FITTING

Le nuove personalizzazioni delle funzioni in ReSound Smart Fit™ sono guidate da comprovati studi di ricerca su come ottimizzare le funzionalità avanzate di elaborazione del suono di ReSound ONE per garantire un primo fitting di qualità. Questo consente di ridurre la necessità di perfezionare il primo fitting e non solo. La possibilità di regolare la percentuale di guadagno ti aiuta a fare una prima regolazione più precisa ottenendo, così, una maggior soddisfazione dei clienti.

MODELLO	RT961-DRW RT961-DRWC RT962-DRW	
CARATTERISTICHE		
Tipo di batteria	61-DRW: 312 Zinco-Aria 61-DRWC: Ricaricabile agli ioni di litio 62-DRW: 13 Zinco-Aria	
Classificazione IP	IP68	
Opzioni di ricevitori	LP, MP, HP, UP e M&RIE	
FUNZIONALITÀ AUDIOLOGICHE	Ricevitori standard	M&RIE
Compressione WARP (WDRC) - numero di canali	17	17
All Access Directionality	●	●
M&RIE	-	●
Ultra Focus	●	●
Soft Switching Sincronizzato	●	●
Ottimizzatore Ambientale II	●	●
Noise Tracker II	5 impostazioni	5 impostazioni
Espansione	3 impostazioni	3 impostazioni
Riduzione del Rumore Impulsivo	3 impostazioni	3 impostazioni
Wind Guard	3 impostazioni	3 impostazioni
Sound Shaper	●	●
DFS Ultra III (con Modalità Musica)	●	●
Manager Adattamento Sincronizzato	●	●
Generatore Suoni Tinnitus	●	●
FUNZIONALITÀ OPERATIVE		
Comunicazione Ear-to-Ear	●	●
Audio streaming diretto (iOS e Android)	●	●
Compatibilità con Accessori wireless	●	●
ReSound Smart 3D™ app	●	●
ReSound Control™ app (Necessario Phone Clip+)	●	●
RESOUND ASSIST		
Resound Assist Live	●	●
Regolazione Fine da Remoto	●	●
Aggiornamenti Firmware da Remoto	●	●
CARATTERISTICHE DI FITTING		
Fitting Software ReSound Smart Fit™ 1.8 o superiori	●	●
Numero max maniglie di regolazione	17	17
Programmi a Flessibilità Totale	4	4
Datalogging	●	●
Direzionalità automatica del ricevitore	●	●
Noahlink wireless	●	●
* Si vedano le schede tecniche per informazioni su RT761-DRW, RT761-DRWC, RT762-DRW, RT561-DRW, RT561-DRWC e RT562-DRW.		

Sede Centrale

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danimarca
Tel.: +45 4575 1111
resound.com

CVR no. 55082715

Italia

GN Hearing Srl
Via Nino Bixio 1/B
Montegrotto Terme (PD)
Italia
Tel.: +39 049 8911511
Fax: +39 049 8911450
www.resound.com/it-It