

# Guida al Fitting Wireless o con Cavo

ReSound Smart Fit™							
	<b>20310800</b> (Noahlink Wireless)	<b>1037149</b> (CONN SYS, CS44, R, RED-RED, GRY) <b>1037148</b> (CONN SYS, CS44, L, BLU-RED, GRY) <b>21992200</b> (CONN SYS, CS63, FLEX, CLIP, RED) CS63) <b>19181700</b> (STRIP, FLEX, CS63)	<b>21985200</b> (CONN SYS, CS63, MINI DIN, RED) <b>1042366</b> (CONN SYS, CS63, MINI DIN, BLU) <b>19181700</b> (STRIP, FLEX, CS63)	<b>1037149</b> (CONN SYS, CS44, R, RED-RED, GRY) <b>1037148</b> (CONN SYS, CS44, L, BLU-RED, GRY) <b>19533900</b> (ADATTATORE, FLEX, 3 PIN, CS53)	<b>1037149</b> (CONN SYS, CS44, R, RED-RED, GRY) <b>1037148</b> (CONN SYS, CS44, L, BLU-RED, GRY) <b>19902500</b> (ADATTATORE DI PROGRAMMAZIONE 2)	<b>18523700</b> (IIC 10A PILL CABLE, SINISTRO) <b>18523800</b> (IIC 10A PILL CABLE, DESTRO)	<b>1037149</b> (CONN SYS, CS44, R, RED-RED, GRY) <b>1037148</b> (CONN SYS, CS44, L, BLU-RED, GRY) <b>19215000</b> (KIT, SUPER POWER, LO90)
<b>ReSound ONE™</b>							
RIE WL - RTx62	●						
RIE WL - RTx61 Ricaricabile	●						
RIE WL - RTx61 Non ricaricabile	●						
<b>ReSound LiNX Quattro™</b>							
RIE WL - REx62	●				●		
RIE WL - REx61 Ricaricabile	●						
RIE WL - REx61 Non ricaricabile	●	●	●	●			
BTE WL - REx77, REx88	●				●		
BTE WL - REx67	●	●	●	●	●		
Custom WL	●	●	●	●	●		
<b>ReSound Key™</b>							
RIE WL - KEx62	●				●		
RIE WL - KEx61 Ricaricabile	●						
RIE WL - KEx61 Non ricaricabile	●	●	●	●			
BTE WL - KEx77, KEx88	●						
BTE WL - KEx98	●						●
BTE WL - KEx67	●	●	●	●	●		
Custom WL	●	●	●	●	●		
<b>ReSound LiNX 3D™</b>							
RIE WL - LTx62	●				●		
RIE WL - LTx61	●	●	●	●	●		
BTE WL - LTx77, LTx88	●						
BTE WL - LTx67	●	●	●	●	●		
Custom WL	●	●	●	●	●		
Custom non-WL*		●	●	●	●		
Custom IIC*						●	
<b>ReSound ENZO Q™ e ReSound ENZO 3D™</b>							
BTE WL - EQx98	●						●
BTE WL - EQx88	●				●		

**Nota bene:**

I prodotti connettabili wireless con ReSound Smart Fit non supportano Airlink di prima generazione.

Gli apparecchi acustici Beltone, programmabili sia via cavo che in modalità wireless, richiedono che **la batteria sia carica quando si esegue il fitting con ReSound Smart Fit.**

\* Disponibile solo con ReSound LiNX 3D.

Questi prodotti possono essere acquistati attraverso l'attuale fornitore o attraverso altri fornitori nel mercato.